

**Garant****Strojni navojni sveder za zaprto in skoznjo izvrtino, TiN, Tip: 3.1/4-10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130055 3.1/4-10
GTIN	4062406055004
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

4-kotno držalo <input type="checkbox"/>	39 mm
Korakov na colo	10
Ø navoja	82,55 mm
Število vpenjalnih utorov	8
Celotna dolžina L	160 mm
Rezalni material	HSS
Globine navoja	123,83 mm
Ø osnovne izvrtine	80,25 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	50 mm
Število rezil Z	8
Korak navoja	2,54 mm
Vrsta navoja	UNS
Velikost navoja	3.1/4-10 UNS

Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri