

Garant**Strojni navojni sveder za zaprto in skoznjo izvrtino, TiN, Tip: 2.3/8-12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130055 2.3/8-12
GTIN	4062406054588
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Število vpenjalnih utorov	6
Korakov na colo	12
Korak navoja	2,11 mm
Ø držala D _s	50 mm
Celotna dolžina L	160 mm
Število rezil Z	6
Globine navoja	90,49 mm
Ø osnovne izvrtine	58,3 mm
Rezalni material	HSS
4-kotno držalo □	39 mm
Ø navoja	60,325 mm
Vrsta navoja	UN
Velikost navoja	2.3/8-12 UN

Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri