

Garant
Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto in skožno izvrtino, TiN, Tip: 2.1/8-12

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130056 2.1/8-12
GTIN	4062406055578
Razred artikla	10N

Opis
Napotek:

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Število vpenjalnih utorov	6
Korakov na colo	12
4-kotno držalo □	32 mm
Korak navoja	2,11 mm
Ø osnovne izvrtine	52 mm
Ø držala D _s	40 mm
Celotna dolžina L	140 mm
Ø navoja	54 mm
Globine navoja	80,96 mm
Število rezil Z	6
Rezalni material	HSS
Vrsta navoja	UN-LH
Velikost navoja	2.1/8-12 UN LH

Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri