

Garant**Strojni navojni sveder za zaprto in skoznjo izvrtino, TiN, Tip: 3.3/4-16****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 130055 3.3/4-16 |
| GTIN | 4062406055165 |
| Razred artikla | 10N |

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

| | |
|---------------------------|-------------|
| Celotna dolžina L | 180 mm |
| Ø osnovne izvrtine | 93,75 mm |
| Korakov na colo | 16 |
| Globine navoja | 142,88 mm |
| Korak navoja | 1,588 mm |
| Ø navoja | 95,25 mm |
| Število rezil Z | 10 |
| 4-kotno držalo □ | 44 mm |
| Število vpenjalnih utorov | 10 |
| Ø držala D _s | 56 mm |
| Rezalni material | HSS |
| Vrsta navoja | UN |
| Velikost navoja | 3.3/4-16 UN |

| | |
|----------------------------|---|
| Prevleka | TiN |
| Kot profila | 60 stopinj |
| Standard za navoje | ASME B1.1 |
| Kakovost | 2B +0,10 |
| Kakovost | 2B +0,20 |
| Kakovost | 1B |
| Kakovost | 2B + 0,05 |
| Kakovost | 2B |
| Kakovost | 3B |
| Oblika presekanega dela | C |
| Držalo | Cilindrično držalo s h9 |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 1,5×D pri zaprti in skožnji izvrtini |
| Smer rezanja | desne |
| Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo |
| Barvni prstan | brez |
| Vrsta izdelka | Navojni svedri |