

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto in skožno izvrtino, TiN, Tip: 3.3/4-10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130056 3.3/4-10
GTIN	4062406056322
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Korak navoja	2,54 mm
Rezalni material	HSS
Celotna dolžina L	180 mm
Število vpenjalnih utorov	10
Ø držala D _s	56 mm
4-kotno držalo □	44 mm
Število rezil Z	10
Ø navoja	95,25 mm
Globine navoja	142,88 mm
Korakov na colo	10
Ø osnovne izvrtine	93 mm
Vrsta navoja	UNS-LH
Velikost navoja	3.3/4-10 UNS LH

Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri