

Garant

**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto in skožno izvrtino, neprevlečeni,
Tip: 2.5/8-16**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130051 2.5/8-16
GTIN	4062406053574
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Število rezil Z	6
Globine navoja	100 mm
Korakov na colo	16
Ø držala D _s	50 mm
Celotna dolžina L	160 mm
Rezalni material	HSS
Število vpenjalnih utorov	6
Korak navoja	1,588 mm
4-kotno držalo □	39 mm
Ø navoja	66,675 mm
Ø osnovne izvrtine	65,15 mm
Vrsta navoja	UN-LH
Velikost navoja	2.5/8-16 UN LH

Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri