

Garant
Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto in skožno izvrtino, TiN, Tip: 2.5/8-8

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130056 2.5/8-8
GTIN	4062406055851
Razred artikla	10N

Opis
Napotek:

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

4-kotno držalo □	39 mm
Število rezil Z	6
Korakov na colo	8
Ø navoja	66,675 mm
Globine navoja	100 mm
Ø osnovne izvrtine	64,7 mm
Ø držala D _s	50 mm
Korak navoja	3,175 mm
Celotna dolžina L	160 mm
Rezalni material	HSS
Število vpenjalnih utorov	6
Vrsta navoja	UN-LH
Velikost navoja	2.5/8-8 UN LH

Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri