

Garant**Strojni navojni sveder za zaprto in skoznjo izvrtino, TiN, Tip: 3.1/2-14****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 130055 3.1/2-14 |
| GTIN | 4062406055073 |
| Razred artikla | 10N |

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

| | |
|---------------------------|--------------|
| Rezalni material | HSS |
| Ø držala D _s | 50 mm |
| Korakov na colo | 14 |
| Število rezil Z | 10 |
| Celotna dolžina L | 160 mm |
| Število vpenjalnih utorov | 10 |
| Korak navoja | 1,814 mm |
| Ø navoja | 88,9 mm |
| Ø osnovne izvrtine | 87,25 mm |
| Globine navoja | 133,35 mm |
| 4-kotno držalo □ | 39 mm |
| Vrsta navoja | UNS |
| Velikost navoja | 3.1/2-14 UNS |

| | |
|----------------------------|---|
| Prevleka | TiN |
| Kot profila | 60 stopinj |
| Standard za navoje | ASME B1.1 |
| Kakovost | 2B +0,10 |
| Kakovost | 2B +0,20 |
| Kakovost | 1B |
| Kakovost | 2B + 0,05 |
| Kakovost | 2B |
| Kakovost | 3B |
| Oblika presekanega dela | C |
| Držalo | Cilindrično držalo s h9 |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 1,5×D pri zaprti in skožnji izvrtini |
| Smer rezanja | desne |
| Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo |
| Barvni prstan | brez |
| Vrsta izdelka | Navojni svedri |