

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto in skožno izvrtino, TiN, Tip: 4.1/2-14****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130056 4.1/2-14
GTIN	4062406056537
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Globine navoja	171,45 mm
Število rezil Z	12
Ø držala D <sub>s</sub>	56 mm
Rezalni material	HSS
Celotna dolžina L	180 mm
Ø osnovne izvrtine	112,65 mm
Korakov na colo	14
Ø navoja	114,3 mm
Število vpenjalnih utorov	12
Korak navoja	1,814 mm
4-kotno držalo □	44 mm
Vrsta navoja	UNS-LH
Velikost navoja	4.1/2-14 UNS LH

Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri