

Garant

**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto in skožno izvrtino, neprevlečeni,
Tip: 3.1/8-8**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130051 3.1/8-8
GTIN	4062406053826
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø navoja	79,375 mm
Število rezil Z	8
Korakov na colo	8
Celotna dolžina L	160 mm
Ø držala D _s	50 mm
Rezalni material	HSS
Globine navoja	119 mm
Korak navoja	3,175 mm
Ø osnovne izvrtine	76,4 mm
Število vpenjalnih utorov	8
4-kotno držalo □	39 mm
Vrsta navoja	UN-LH
Velikost navoja	3.1/8-8 UN LH

Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri