

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto in skožno izvrtino, neprevlečeni,
Tip: 4.7/8-16**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 130051 4.7/8-16 |
| GTIN | 4062406054366 |
| Razred artikla | 10N |

Opis

Napotek:

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

| | |
|---------------------------|----------------|
| Ø držala D _s | 56 mm |
| Število vpenjalnih utorov | 12 |
| 4-kotno držalo □ | 44 mm |
| Ø osnovne izvrtine | 122,3 mm |
| Korakov na colo | 16 |
| Korak navoja | 1,588 mm |
| Število rezil Z | 12 |
| Globine navoja | 185,74 mm |
| Ø navoja | 123,83 mm |
| Rezalni material | HSS |
| Celotna dolžina L | 180 mm |
| Vrsta navoja | UN-LH |
| Velikost navoja | 4.7/8-16 UN LH |

| | |
|----------------------------|---|
| Prevleka | neprevlečeni |
| Kot profila | 60 stopinj |
| Standard za navoje | ASME B1.1 |
| Kakovost | 2B +0,10 |
| Kakovost | 2B +0,20 |
| Kakovost | 1B |
| Kakovost | 2B + 0,05 |
| Kakovost | 2B |
| Kakovost | 3B |
| Oblika presekanega dela | C |
| Držalo | Cilindrično držalo s h9 |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 1,5×D pri zaprti in skožnji izvrtini |
| Smer rezanja | leve |
| Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo |
| Barvni prstan | brez |
| Vrsta izdelka | Navojni svedri |