

Garant

**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto in skožno izvrtino, neprevlečeni,
Tip: 4-4**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130051 4-4
GTIN	4062406054175
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Globine navoja	152,4 mm
4-kotno držalo □	44 mm
Ø držala D _s	56 mm
Število rezil Z	12
Korak navoja	6,35 mm
Ø osnovne izvrtine	95,11 mm
Ø navoja	101,6 mm
Celotna dolžina L	180 mm
Število vpenjalnih utorov	12
Korakov na colo	4
Rezalni material	HSS
Vrsta navoja	UNC-LH
Velikost navoja	4-4 UNC LH

Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri