

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto in skožno izvrtino, TiN, Tip: 4.7/8-12****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 130056 4.7/8-12 |
| GTIN | 4062406056636 |
| Razred artikla | 10N |

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

| | |
|---------------------------|----------------|
| Ø osnovne izvrtine | 121,7 mm |
| Število rezil Z | 12 |
| Ø držala D _s | 56 mm |
| 4-kotno držalo □ | 44 mm |
| Globine navoja | 185,7 mm |
| Število vpenjalnih utorov | 12 |
| Celotna dolžina L | 180 mm |
| Korak navoja | 2,11 mm |
| Rezalni material | HSS |
| Korakov na colo | 12 |
| Ø navoja | 123,8 mm |
| Vrsta navoja | UN-LH |
| Velikost navoja | 4.7/8-12 UN LH |

| | |
|----------------------------|---|
| Prevleka | TiN |
| Kot profila | 60 stopinj |
| Standard za navoje | ASME B1.1 |
| Kakovost | 2B +0,10 |
| Kakovost | 2B +0,20 |
| Kakovost | 1B |
| Kakovost | 2B + 0,05 |
| Kakovost | 2B |
| Kakovost | 3B |
| Oblika presekanega dela | C |
| Držalo | Cilindrično držalo s h9 |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 1,5×D pri zaprti in skožnji izvrtini |
| Smer rezanja | leve |
| Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo |
| Barvni prstan | brez |
| Vrsta izdelka | Navojni svedri |