

HOLEX®
Vpenjalna glava, oblika ADB s hladilnimi kanali, SK 40 kratka, Vpenjalni Ø D1: 16 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	300215 16
GTIN	4045197700988
Razred artikla	32A

Opis
Izvedba:

Standardno z izvrtino Balluffchip.

S hladilnimi kanali.
Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806. AB-vpenjalni ključ art. 308810 – 308830.

Standard: DIN 6359

Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1

Standard vpenjalnega trna: DIN 69871

Oblika: ADB

Izvrtina za hladilni kanal: brez možnosti zapiranja

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 6,3 pri 15000 min⁻¹

Previsna dolžina A: 63 mm

Zunanji Ø D: 48 mm

Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900: 16

Tehnični opis

Vpenjalni Ø D ₁	16 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	16
Previsna dolžina A	63 mm

Zunanji Ø D	48 mm
Trn za rezkarje	SK 40 kratka
Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69871
Oblika	ADB
Izvertina za hladilni kanal	brez možnosti zapiranja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HPC

Pribor

Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe po ISO 7388 za strmi konus 40 SK	308830 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 40	308605 40
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep Form A za strmi konus 40	308600 40
Pritezni čep Hurco 45° z izvertino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308635 40
	308802 40

Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40

Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 za strmi konus 40 SK

308812 40

Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40

308700 40

Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 za strmi konus 40 SK

308810 40

Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 40

308610 40

Vpenjalni ključ za pritezne čepe po DIN 69872 za strmi konus 40 SK

308820 40

Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40

308620 40

Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40

308625 40

Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40

308720 40

Pritezni čep Mazak, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40M

308670 40M

Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40

308760 40

Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40

308795 40

Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 40

308615 40

Pritezni čep Oblika B za strmi konus 40

308640 40

Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 29 mm) za strmi konus 40

308630 40