

HOLEX®**Vpenjalna glava, oblika ADB s hladilnimi kanali, SK 40 A = 100, Vpenjalni Ø D1: 6 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300265 6
GTIN	4045197701145
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

Standardno z izvrtino Balluffchip.

S hladilnimi kanali.**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806. AB-vpenjalni ključ art. 308810 – 308830.

Standard: DIN 6359

Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1

Standard vpenjalnega trna: DIN 69871

Oblika: ADB

Izvrtina za hladilni kanal: brez možnosti zapiranja

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 6,3 pri 15000 min⁻¹

Zunanji Ø D: 25 mm

Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900: 6

Tehnični opis

Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	6
Vpenjalni Ø D ₁	6 mm
Zunanji Ø D	25 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 100

Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69871
Oblika	ADB
Izvertina za hladilni kanal	brez možnosti zapiranja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC

Pribor

Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Pritezni čep Hurco 45° z izvertino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep Mazak, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 29 mm) za strmi konus 40	308630 40
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 za strmi konus 40 SK	308812 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40

Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe po ISO 7388 za strmi konus 40 SK	308830 40
Pritezni čep Form A za strmi konus 40	308600 40
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308720 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe po DIN 69872 za strmi konus 40 SK	308820 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 za strmi konus 40 SK	308810 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 40	308605 40