

HOLEX®**Vpenjalna glava, oblika ADB s hladilnimi kanali, SK 50 kratka, Vpenjalni Ø D1: 10 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300305 10
GTIN	4045197701268
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

Standardno z izvrtino Balluffchip.

S hladilnimi kanali.**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806. AB-vpenjalni ključ art. 308810 – 308830.

Standard: DIN 6359

Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1

Standard vpenjalnega trna: DIN 69871

Oblika: ADB

Izvrtina za hladilni kanal: brez možnosti zapiranja

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 6,3 pri 15000 min⁻¹

Previsna dolžina A: 63 mm

Zunanji Ø D: 35 mm

Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900: 10

Tehnični opis

Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	10
Vpenjalni Ø D ₁	10 mm

Previsna dolžina A	63 mm
Zunanji Ø D	35 mm
Trn za rezkarje	SK 50 kratka
Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69871
Oblika	ADB
Izvrtna za hladilni kanal	brez možnosti zapiranja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HPC

Pribor

Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 za strmi konus 50 SK	308812 50
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 50	308605 50
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Pritezni čep Form A za strmi konus 50	308600 50
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50	308740 50
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 50	308640 50
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 50	308720 50
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 za strmi konus 50 SK	308810 50
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308790 50

Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308615 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepe po DIN 69872 za strmi konus 50 SK	308820 50
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 50	308700 50
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 50	308610 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepe po ISO 7388 za strmi konus 50 SK	308830 50
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 50	308660 50