

Garant

Nakrčevalna vpenjalna glava z izvrtinami za hladilne kanale in z ojačanimi stenami, SK 50 kratka, Vpenjalni Ø D1: 6 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302322 6
GTIN	4045197701022
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

- **Vklj. z izvrtinami za hladilne kanale z možnostjo zapiranja.**
- **Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.**
- **Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.**
- **Za HSS in karbidno trdino.**
- **Držala prenapeta (miren krožni tek!).**
- **Z izvrtino Balluffchip.**
- **Peskano s steklenimi kroglicami.**

Prednosti:

Zaradi ojačane izvedbe

- **je mogoče doseči boljše rezultate odrezovanja (podajanje, globina primika).**
- **je kakovost površine obdelovanca boljša (blaži vibracije).**

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6. Primerno za induktivne, kontaktne in nakrčevalne naprave z vročim zrakom.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308800, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 – 302419. Naprave za nakrčevanje, pribor art. 354210 – 354450.

Izvrtina za hladilni kanal: možnost zaklepanja

Previsna dolžina A: 80 mm

Zunanji Ø D: 27,7 mm

Ø D₂: 21 mm

L₁: 42,5 mm

Tehnični opis

Previsna dolžina A	80 mm
Vpenjalni Ø D ₁	6 mm
L ₁	42,5 mm
Ø D ₂	21 mm
Zunanji Ø D	27,7 mm
Izvertina za hladilni kanal	možnost zaklepanja
Trn za rezkarje	SK 50 kratka
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69871
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

Pribor

Osnovno držalo orodij za nakrčevanje za SK za konusno držalo 50 SK	354225 50
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Hladilni adapter, dolgi 4,5° za Ø vpenjanja 6-9 mm	354236 6-9
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50
	302412 16/6

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° z vijakom za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 16/6 mm	
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine, z izvrtinami za hladilne kanale Ø d/Ø D1 20/6 mm	302414 20/6
Hladilni adapter, kratki 4,5° za Ø vpenjanja 6-9 mm	354235 6-9
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° z vijakom za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 20/6 mm	302412 20/6
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 16/6 mm	302410 16/6
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 50	308610 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepi ISO 7388 za strmi konus 50 SK	308830 50
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 50	308640 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308615 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepi DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) za strmi konus 50 SK	308820 50
Zamenljiva plošča za tuljavo SU1 za Ø vpenjanja 6-12 mm	354240 6-12
Momentni nastavek za pritezne čepi po DIN 69872 za strmi konus 50 SK	308810 50
Pritezni čep Form A za strmi konus 50	308600 50
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 50	308720 50
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50	308740 50
Naprava za nakrčevanje Tip SU1	354210 SU1
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 3°, z dušenjem vibracij Ø d/Ø D1 20/6 mm	302415 20/6
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 50	308700 50
Hladilna enota Tip CU1	354215 CU1
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 50	308660 50

Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 50	308605 50
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine $\varnothing d/\varnothing D1$ 20/6 mm	302410 20/6
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 za strmi konus 50 SK	308812 50
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine $\varnothing d/\varnothing D1$ 20/6 mm	302416 20/6
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308765 50