

**Pritezni vijak za rezkar prevrtan, DIN 6367, za Ø trna: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309861 16
GTIN	4250122674177
Razred artikla	30N

Opis**Uporaba:**

Za pritrditev nasadnih rezkarjev.
Odvajanje hladilnega sredstva prek stranskih izvrtin.

Napotek:

Združljivo z

- vmesniki HSK, PSC.
- Vmesnik SK in BT z obliko vpenjala ADB.

Tehnični opis

Debelina glave	6 mm
Ø glave	20 mm
Navoj M	M8
Dolžina navoja	16 mm
za Ø trna	16 mm
Standard	DIN 6367

Vrsta izdelka

Pritezni vijak