

Garant

Nakrčevalna vpenjalna glava z izvrtinami za hladilne kanale in ojačanimi stenami, HSK-A 63 kratka, Vpenjalni Ø D1: 25mm

**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 308296 25 |
| GTIN | 4045197701541 |
| Razred artikla | 31A |

Opis**Izvedba:**

- Jeklo odporno proti visokim temperaturam.
- Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.
- Za HSS in HM.
- Držala prenapeta (miren krožni tek!).
- Standardno z izvrtino Balluffchip.
- Peskano s steklenimi kroglicami.

Z izvrtinami za hladilne kanale in navojem z možnostjo zapiranja.

Prednosti:

Optimizirana izvedba – duši vibracije: boljša kakovost površine obdelovanca, manjša obremenitev vretena in orodja.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6. Primerno za induktivne, kontaktne in nakrčevalne naprave z vročim zrakom.

Dodatni pribor:

Podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 – 302416. Naprave za nakrčevanje, pribor art. 354210 – 304755.

Izvrtina za hladilni kanal: možnost zaklepanja

Vpenjalni Ø D₁: 25 mm

Previsna dolžina A: 85 mm

Zunanji Ø D: 52,5 mm

Ø D₂: 45 mm

Tehnični opis

| | |
|--|-----------------------------------|
| Vpenjalni $\varnothing D_1$ | 25 mm |
| Previsna dolžina A | 85 mm |
| $\varnothing D_2$ | 45 mm |
| Zunanji $\varnothing D$ | 52,5 mm |
| Izvrtnina za hladilni kanal | možnost zaklepanja |
| Trn za rezkarje | HSK-A 63 kratka |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1 |
| Standard vpenjalnega trna | DIN 69893 |
| Oblika | A |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 μ m |
| Strategija odrezovanja | HPC |
| Strategija odrezovanja | HSC |
| Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava |

Pribor

| | |
|--|----------------|
| Naprava za nakrčevanje Tip SU1 | 354210 SU1 |
| Zamenljiva plošča za tuljavo SU1 za \varnothing vpenjanja 20-32 mm | 354240 20-32 |
| Hladilni adapter, dolgi 4,5° za \varnothing vpenjanja 22,1-32 mm | 354236 22,1-32 |
| Hladilna enota Tip CU1 | 354215 CU1 |
| Podstavna omara | 354290 |
| Hladilni adapter, kratki 4,5° za \varnothing vpenjanja 22,1-32 mm | 354235 22,1-32 |