

Garant**Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino Weldon, cilindrična, vitka,
Vpenjalni Ø D1: 6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300415 6
GTIN	4045197700889
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Cilindrično držalo s prijemalno površino Weldon in enim vpenjalnim vijakom za vpenjanje orodja. Na voljo je skožnja izvrtina Ø 6 mm za **notranje hlajenje**.

Izvedba:

Izvedba vpenjalnega vijaka: M6 × 0,5 – TX 10

Prednosti:

Majhna moteča kontura zaradi ozke izvedbe in nastavljanja vpenjalne dolžine.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim vijakom art. 300416.

Tehnični opis

Vpenjalni Ø D ₁	6 mm
L ₁	40 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Ø D ₂	9,8 mm
Zunanji Ø D	20 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

Pribor

Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Vpenjalni vijak za mikro vpenjalni trn Velikost navoja M6	300416 M6
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 50	308660 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 50	308720 50
	308820 50

Vpenjalni ključ za pritezne čep DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50

Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 30	308760 30
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308615 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 30	308610 30
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 50	308610 50
Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50	308740 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50
Pritezni čepOblika B za strmi konus 50	308640 50
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 30	308785 30
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čepForm A za strmi konus 50	308600 50
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 30	308765 30
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 50	308605 50
Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40