

**Garant****Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino Weldon, cilindrična, vitka,  
Vpenjalni Ø D1: 20mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 300415 20     |
| GTIN                  | 4045197701855 |
| Razred artikla        | 31A           |

**Opis****Izvedba:**

Cilindrično držalo s prijemalno površino Weldon in enim vpenjalnim vijakom za vpenjanje orodja. Na voljo je skožnja izvrtina Ø 6 mm za **notranje hlajenje**.

**Izvedba:**

Izvedba vpenjalnega vijaka: M16 × 1 – SKT 5

**Prednosti:**

Majhna moteča kontura zaradi ozke izvedbe in nastavljanja vpenjalne dolžine.

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

**Obseg dobave:**

Vklj. z vpenjalnim vijakom art. 300416.

**Tehnični opis**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Celotna dolžina L          | 160 mm          |
| Vpenjalni Ø D <sub>1</sub> | 20 mm           |
| Ø D <sub>2</sub>           | 31 mm           |
| L <sub>1</sub>             | 100 mm          |
| Zunanji Ø D                | 32 mm           |
| z notranjim hlajenjem      | da              |
| Vrsta izdelka              | Vpenjalne glave |

## Pribor

|   |            |
|---|------------|
| Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 30   | 308785 30  |
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50   | 308765 50  |
| Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M  | 308670 40M |
| Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40   | 308660 40  |
| Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50   | 308650 50  |
| Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50   | 308790 50  |
| Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40   | 308620 40  |
| Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40                             | 308801 40  |
| Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40   | 308635 40  |
| Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40   | 308650 40  |
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40   | 308760 40  |
| Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 50   | 308660 50  |
| Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40   | 308605 40  |
| Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50   | 308620 50  |
| Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40 | 308820 40  |
| Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40   | 308610 40  |
| Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40   | 308740 40  |
| Vpenjalni ključ za pritezne čepelISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40                        | 308830 40  |
| Pritezni čepForm A za strmi konus 50  | 308600 50  |
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40   | 308765 40  |
| Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50   | 308740 50  |
| Pritezni čepForm A za strmi konus 40  | 308600 40  |
| Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40  | 308802 40  |

|  |            |
|--|------------|
| Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40                                | 308700 40  |
| Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50                          | 308830 50  |
| Vpenjalni vijak za mikro vpenjalni trn Velikost navoja M16   | 300416 M16 |
| Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40                               | 308625 40  |
| Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40  | 308630 40  |
| Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40  | 308795 40  |
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 30  | 308765 30  |
| Pritezni čepOblika B za strmi konus 40   | 308640 40  |
| Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 50  | 308605 50  |
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50  | 308760 50  |
| Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50  | 308795 50  |
| Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 50                                | 308720 50  |
| Pritezni čepOblika B za strmi konus 50   | 308640 50  |
| Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 50   | 308615 50  |
| Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 30  | 308610 30  |
| Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40   | 308615 40  |
| Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 50  | 308785 50  |
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 30  | 308760 30  |
| Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 50  | 308610 50  |
| Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40  | 308790 40  |
| Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40  | 308785 40  |
| Vpenjalni ključ za pritezne čepelDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50 | 308820 50  |
| Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40  | 308806 40  |