

**FAHRION®**  
FAHRENDEN PROTECT**ER-vpenjalna stročnica, ER 16, Nazivni Ø vpenjanja d: 1 mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 308901 1      |
| GTIN                  | 2050001768544 |
| Razred artikla        | 39Y           |

**Opis****Izvedba:**

V celoti kaljena in brušena.

**Zaščita pred korozijo:** vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena s FAHRION Protect, tudi funkcionalne površine.

**Prednosti:**

Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

**Napotek:**

**Premostitev vpenjalnega Ø je vedno do 1 mm manjša**, npr. Ø 10–9 mm, **razen pri Ø 1, 1,5 in 2 (tukaj le 0,5 mm).**

**Tehnični opis**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Nazivni Ø vpenjanja d    | 1 mm        |
| Trn za rezkarje          | ER 16       |
| Standard                 | ISO 15488-B |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm      |
| Tip                      | 426 E       |
| Zunanji Ø D              | 17 mm       |

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Celotna dolžina L | 27,5 mm         |
| Vrsta izdelka     | Vpenjalna glava |