

FAHRION®
FAHRENDEN PROTECT**ER-vpenjalna stročnica, ER 11, Nazivni Ø vpenjanja d: 5,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308881 5,5
GTIN	2050001764904
Razred artikla	39Y

Opis**Izvedba:**

V celoti kaljena in brušena.

Zaščita pred korozijo: vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena s FAHRION Protect, tudi funkcionalne površine.

Prednosti:

Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

Napotek:

Premostitev vpenjalnega Ø je vedno do 1 mm manjša, npr. Ø 10–9 mm, **razen pri Ø 1, 1,5 in 2 (tukaj le 0,5 mm)**.

Tehnični opis

Nazivni Ø vpenjanja d	5,5 mm
Trn za rezkarje	ER 11
Standard	ISO 15488-B
Natančnost krožnega teka	≤ 5 µm
Tip	4008 E
Zunanji Ø D	11,3 mm

Celotna dolžina L	18 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava