

FAHRION®
FAHRION® PROTECT**ER-vpenjalna stročnica, ER 16, Nazivni Ø vpenjanja d: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308901 10
GTIN	2050001766403
Razred artikla	39Y

Opis**Izvedba:**

V celoti kaljena in brušena.

Zaščita pred korozijo: vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena s FAHRION Protect, tudi funkcionalne površine.

Prednosti:

Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

Napotek:

Premostitev vpenjalnega Ø je vedno do 1 mm manjša, npr. Ø 10–9 mm, razen pri Ø 1, 1,5 in 2 (tukaj le 0,5 mm).

Tehnični opis

Nazivni Ø vpenjanja d	10 mm
Trn za rezkarje	ER 16
Standard	ISO 15488-B
Natančnost krožnega teka	≤ 5 µm
Tip	426 E
Zunanji Ø D	17 mm

Celotna dolžina L	27,5 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava