

**FAHRION®**  
FAHRION® PROTECT**ER-vpenjalna stročnica s tesnilom, ER 20, Nazivni Ø vpenjanja d: 9mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 308916 9      |
| GTIN                  | 2050001765499 |
| Razred artikla        | 39Y           |

**Opis****Izvedba:**

V celoti kaljena in brušena.

**Zaščita pred korozijo:** vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena s FAHRION Protect, tudi funkcionalne površine.

**Prednosti:**

Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

**Napotek:**

S **tesnilom** za notranje hlajenje (do 60 barov), primerno le za vpenjanje nazivne mere. **Podobno** ISO 15488-A.

**Tehnični opis**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Nazivni Ø vpenjanja d    | 9 mm        |
| Trn za rezkarje          | ER 20       |
| Standard                 | ISO 15488-A |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm      |
| Tip                      | 427 E       |
| Zunanji Ø D              | 20,7 mm     |

Celotna dolžina L

31,5 mm

Vrsta izdelka

Vpenjalna glava