

FAHRION®
FAHRION® PROTECT**ER-vpenjalna stročnica s tesnilom, ER 32, Nazivni Ø vpenjanja d: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308986 12
GTIN	2050001765819
Razred artikla	39Y

Opis**Izvedba:**

V celoti kaljena in brušena.

Zaščita pred korozijo: vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena s FAHRION Protect, tudi funkcionalne površine.

Prednosti:

Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

Napotek:

S **tesnilom** za notranje hlajenje (do 60 barov), primerno le za vpenjanje nazivne mere. **Podobno** ISO 15488-A.

Tehnični opis

Nazivni Ø vpenjanja d	12 mm
Trn za rezkarje	ER 32
Standard	ISO 15488-A
Natančnost krožnega teka	≤ 5 µm
Tip	469 E
Zunanji Ø D	32,7 mm

Celotna dolžina L

40 mm

Vrsta izdelka

Vpenjalna glava