

FAHRION®
FAHRION® PROTECT**ER-vpenjalna stročnica s tesnilom, ER 32, Nazivni Ø vpenjanja d: 14mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 308986 14 |
| GTIN | 2050001765833 |
| Razred artikla | 39Y |

Opis**Izvedba:**

V celoti kaljena in brušena.

Zaščita pred korozijo: vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena s FAHRION Protect, tudi funkcionalne površine.

Prednosti:

Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

Napotek:

S **tesnilom** za notranje hlajenje (do 60 barov), primerno le za vpenjanje nazivne mere. **Podobno** ISO 15488-A.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------|-------------|
| Nazivni Ø vpenjanja d | 14 mm |
| Trn za rezkarje | ER 32 |
| Standard | ISO 15488-A |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm |
| Tip | 469 E |
| Zunanji Ø D | 32,7 mm |

Celotna dolžina L

40 mm

Vrsta izdelka

Vpenjalna glava