

FAHRION®
FAHRION® PROTECT**ER-vpenjalna stročnica, ER 40, Nazivni Ø vpenjanja d: 24mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 308990 24 |
| GTIN | 2050001768193 |
| Razred artikla | 39Y |

Opis**Izvedba:**

V celoti kaljena in brušena.

Zaščita pred korozijo: vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena s FAHRION Protect, tudi funkcionalne površine.

Prednosti:

Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

Napotek:

Premostitev vpenjalnega Ø je vedno do 1 mm manjša, npr. Ø 10–9 mm, **razen pri Ø 1, 1,5 in 2 (tukaj le 0,5 mm).**

Tehnični opis

| | |
|--------------------------|-------------|
| Nazivni Ø vpenjanja d | 24 mm |
| Trn za rezkarje | ER 40 |
| Standard | ISO 15488-B |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm |
| Tip | 472 E |
| Zunanji Ø D | 41 mm |

| | |
|-------------------|-----------------|
| Celotna dolžina L | 46 mm |
| Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |