


**FAHRION®**  
FAHRION® PROTECT**ER-vpenjalna stročnica, ER 32, Nazivni Ø vpenjanja d: 14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308981 14
GTIN	2050001766526
Razred artikla	39Y

**Opis****Izvedba:**

V celoti kaljena in brušena.

**Zaščita pred korozijo:** vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena s FAHRION Protect, tudi funkcionalne površine.

**Prednosti:**

Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

**Napotek:**

**Premostitev vpenjalnega Ø je vedno do 1 mm manjša**, npr. Ø 10–9 mm, **razen pri Ø 1, 1,5 in 2 (tukaj le 0,5 mm).**

**Tehnični opis**

Nazivni Ø vpenjanja d	14 mm
Trn za rezkarje	ER 32
Standard	ISO 15488-B
Natančnost krožnega teka	≤ 5 µm
Tip	470 E
Zunanji Ø D	33 mm

Celotna dolžina L

40 mm

Vrsta izdelka

Vpenjalna glava