



## ER-vpenjalna stročnica HP, ER 16, Nazivni Ø vpenjanja d: 9mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	309370 9
GTIN	2050001765666
Razred artikla	39Y

### Opis

#### Izvedba:

**Sistemski krožni tek** in natančnost ponavljanj **3 µm** (3×D, maksimum = 50 mm), v kombinaciji z vpenjalno glavo FAHRION CENTRO P.

**Zaščita pred korozijo:** vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena s FAHRION Protect, tudi funkcionalne površine.

#### Prednosti:

Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

#### Primerno za:

Precizna glava za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.

#### Napotek:

- **Optimalen krožni tek le v kombinaciji z vpenjalno glavo CENTRO P.**
- **Območje vpenjanja h10 (le nazivna mera).**

### Tehnični opis

Nazivni Ø vpenjanja d	9 mm
Trn za rezkarje	ER 16
Standard	ISO 15488-B
Natančnost krožnega teka	≤ 2 µm

Tip	426 E
Zunanji Ø D	17 mm
Celotna dolžina L	27,5 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava