

**FAHRION®**  
FAHRENDEN PROTECTUM**ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom, ER 16, Nazivni Ø vpenjanja d: 9mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309371 9
GTIN	2050001767950
Razred artikla	33F

**Opis****Izvedba:**

**Sistemski krožni tek** in natančnost ponavljanj **3 µm** (3×D, maksimum = 50 mm), v kombinaciji z vpenjalno glavo FAHRION CENTRO P.

**Zaščita pred korozijo:** vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena s FAHRION Protect, tudi funkcionalne površine.

**Prednosti:**

Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

**Primerno za:**

Precizna glava za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.

**Napotek:**

- **Optimalen krožni tek le v kombinaciji z vpenjalno glavo CENTRO P.**
- **Območje vpenjanja h10 (le nazivna mera).**

S **tesnilom** za notranje hlajenje (do 60 barov). **Podobno** ISO 15488-A.

**Tehnični opis**

Nazivni Ø vpenjanja d	9 mm
Trn za rezkarje	ER 16
Standard	ISO 15488-A

Natančnost krožnega teka	≤ 2 μm
Tip	425 E
Zunanji Ø D	16,7 mm
Celotna dolžina L	27,5 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava