

**Akumulatorska LED-delovna svetilka, Tip: 360****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	081543 360
GTIN	4062406056858
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

Akumulatorska LED delovna svetilka z vrtljivo glavo in vrtljivim gumbom za brezstopenjsko zatemnitev. Prosojen pokrov skrbi za nebleščečo 360° osvetlitev. Noga z vgrajenim magnetom in obesnim kavljem.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vključno s kablom za polnjenje in omrežnim napajalnikom.

Tehnični opis

Vrsta IP-zaščite	IP 54
Zamenljiva sijalka	ne
Napetost akumulatorja	3,7 V
Vrsta akumulatorja	Li-ionski

Svetlobni tok	60 - 1000 lm
Napajanje	Akumulatorska
Število vključenih akumulatorjev	1
Čas obratovanja	1,5 h
Sijalke	LED-modul
Cona ATEX	brez
Masa	470 g
Celotna dolžina	260 mm
Vrsta izdelka	Delovne svetilke