

**LED akumulatorska svetilka v obliki pisala, Tip: 170****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	081579 170
GTIN	4062406056872
Razred artikla	02A

**Opis****Izvedba:**

LED akumulatorska palična svetilka z glavno in točkovno svetlobo ter zaponko za žep z močnim držalnim magnetom. Za 360° vrtljiva magnetna osnova krogelnega zgloba.

**Funkcija:**

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z  $\varnothing < 12$  mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

**Obseg dobave:**

Vključno z USB-polnilnim kablom.

**Tehnični opis**

Svetlobni tok	220 lm
Čas obratovanja	2,5 h
Napetost akumulatorja	3,7 V
Cona ATEX	brez
Masa	83 g

Kapaciteta akumulatorja	1,1 Ah
Sijalke	LED modul
Svetlobni tok, stopnja 2	80 lm
Vrsta IP-zaščite	IP 20
Število vključenih akumulatorjev	1
Celotna dolžina	170 mm
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Celotna širina	20 mm
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta izdelka	Žepna svetilka