

Garant**Pritezni vijak z notranjim hlajenjem, za Ø trna: 16mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	575096 16
GTIN	4062406057053
Razred artikla	53D

Opis

Izvedba:

Pritezni vijak (pocinkan), z notranjim 6-kotnikom. **Z izvrtinami za hladilno sredstvo.**

Uporaba:

Za vpenjanje krožnih in krožnikastih ščetk GARANT. **Upoštevajte zatezni moment.**

Tehnični opis

priporočeni zatezni moment	15 Nm
za Ø trna	16 mm
Zev ključa	6 mm
Ø glave	20 mm
Navoj M	M8
Debelina glave K	13 mm
Vrsta izdelka	Pritezni vijak

