

Garant**Pritezni vijak z notranjim hlajenjem, za Ø trna: 32mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	575096 32
GTIN	4062406057084
Razred artikla	53D

Opis

Izvedba:

Pritezni vijak (pocinkan), z notranjim 6-kotnikom. **Z izvrtinami za hladilno sredstvo.**

Uporaba:

Za vpenjanje krožnih in krožnikastih ščetk GARANT. **Upoštevajte zatezni moment.**

Tehnični opis

priporočeni zatezni moment	30 Nm
Zev ključa	8 mm
za Ø trna	32 mm
Ø glave	56 mm
Navoj M	M16
Debelina glave K	9,5 mm
Vrsta izdelka	Pritezni vijak

