

Garant**Pritezni vijak z notranjim hlajenjem, za Ø trna: 22mm**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 575096 22 |
| GTIN | 4062406057060 |
| Razred artikla | 53D |

Opis

Izvedba:

Pritezni vijak (pocinkan), z notranjim 6-kotnikom. **Z izvrtinami za hladilno sredstvo.**

Uporaba:

Za vpenjanje krožnih in krožnikastih ščetk GARANT. **Upoštevajte zatezni moment.**

Tehnični opis

| | |
|----------------------------|----------------|
| Ø glave | 32 mm |
| priporočeni zatezni moment | 20 Nm |
| za Ø trna | 22 mm |
| Zev ključa | 6 mm |
| Navoj M | M10 |
| Debelina glave K | 8,5 mm |
| Vrsta izdelka | Pritezni vijak |

