


**FAHRION®**  
FAHREYOND PROTECT**Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 10-delna, 1-10 mm, ER 16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309012
GTIN	2050001768551
Razred artikla	39Y

**Opis****Izvedba:**

V celoti kaljena in brušena.

**Zaščita pred korozijo:** vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena s FAHRION Protect, tudi funkcionalne površine.

**Prednosti:**

Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

**Obseg dobave:**

V leseni škatli, korak 1 mm.

Natančnost krožnega teka:  $\leq 5 \mu\text{m}$

**Tehnični opis**

Trn za rezkarje	ER 16
Standard	ISO 15488-A
Natančnost krožnega teka	$\leq 5 \mu\text{m}$
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava

