

**FAHRION®**  
FAHRENDEN PROTECT**Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 18-delna, 3-20 mm, ER 32****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309024
GTIN	2050001768025
Razred artikla	39Y

**Opis****Izvedba:**

V celoti kaljena in brušena.

**Zaščita pred korozijo:** vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena s FAHRION Protect, tudi funkcionalne površine.

**Prednosti:**

Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

**Obseg dobave:**

V leseni škatli, korak 1 mm.

Natančnost krožnega teka:  $\leq 5 \mu\text{m}$

**Tehnični opis**

Trn za rezkarje	ER 32
Standard	ISO 15488-A
Natančnost krožnega teka	$\leq 5 \mu\text{m}$
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava

