

**ER-vpenjalna stročnica HP, ER 25, Nazivni Ø vpenjanja d: 14mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 309373 14 |
| GTIN | 2050001768407 |
| Razred artikla | 39Y |

Opis**Izvedba:**

Sistemski krožni tek in natančnost ponavljanj **3 µm** (3×D, maksimum = 50 mm), v kombinaciji z vpenjalno glavo FAHRION CENTRO P.

Zaščita pred korozijo: vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena s FAHRION Protect, tudi funkcionalne površine.

Prednosti:

Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

Primerno za:

Precizna glava za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.

Napotek:

- **Optimalen krožni tek le v kombinaciji z vpenjalno glavo CENTRO P.**
- **Območje vpenjanja h10 (le nazivna mera).**

Tehnični opis

| | |
|--------------------------|-------------|
| Nazivni Ø vpenjanja d | 14 mm |
| Trn za rezkarje | ER 25 |
| Standard | ISO 15488-B |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 2 µm |

| | |
|-------------------|-----------------|
| Tip | 430 E |
| Zunanji Ø D | 26 mm |
| Celotna dolžina L | 34 mm |
| Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |