


FAHRION®
FAHRENDEN PROTECT**Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 23-delna, 4-26 mm, ER 40****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309028
GTIN	2050001768223
Razred artikla	39Y

Opis**Izvedba:**

V celoti kaljena in brušena.

Zaščita pred korozijo: vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena s FAHRION Protect, tudi funkcionalne površine.

Prednosti:

Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

Obseg dobave:

V leseni škatli, korak 1 mm.

Natančnost krožnega teka: $\leq 5 \mu\text{m}$

Tehnični opis

Trn za rezkarje	ER 40
Standard	ISO 15488-A
Natančnost krožnega teka	$\leq 5 \mu\text{m}$
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava