

FAHRION®
FAHREYONDI PRESSIONI**ER-vpenjalna stročnica HP, ER 8, Nazivni Ø vpenjanja d: 1 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309365 1
GTIN	2050001765178
Razred artikla	39Y

Opis**Izvedba:**

Sistemski krožni tek in natančnost ponavljanj **3 µm** (3×D, maksimum = 50 mm), v kombinaciji z vpenjalno glavo FAHRION CENTRO P.

Zaščita pred korozijo: vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena s FAHRION Protect, tudi funkcionalne površine.

Prednosti:

Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

Primerno za:

Precizna glava za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.

Napotek:

- **Optimalen krožni tek le v kombinaciji z vpenjalno glavo CENTRO P.**
- **Območje vpenjanja h10 (le nazivna mera).**

Tehnični opis

Nazivni Ø vpenjanja d	1 mm
Trn za rezkarje	ER 8
Standard	ISO 15488-B
Natančnost krožnega teka	≤ 2 µm

Tip	4004 E
Zunanji Ø D	8,5 mm
Celotna dolžina L	13,6 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava