

**ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom, ER 32, Nazivni Ø vpenjanja d: 13mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 309377 13 |
| GTIN | 2050001765048 |
| Razred artikla | 33F |

Opis**Izvedba:**

Sistemski krožni tek in natančnost ponavljanj **3 µm** (3×D, maksimum = 50 mm), v kombinaciji z vpenjalno glavo FAHRION CENTRO P.

Zaščita pred korozijo: vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena s FAHRION Protect, tudi funkcionalne površine.

Prednosti:

Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

Primerno za:

Precizna glava za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.

Napotek:

- **Optimalen krožni tek le v kombinaciji z vpenjalno glavo CENTRO P.**
- **Območje vpenjanja h10 (le nazivna mera).**

S **tesnilom** za notranje hlajenje (do 60 barov). **Podobno** ISO 15488-A.

Tehnični opis

| | |
|-----------------------|-------------|
| Nazivni Ø vpenjanja d | 13 mm |
| Trn za rezkarje | ER 32 |
| Standard | ISO 15488-A |

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Natančnost krožnega teka | ≤ 2 μm |
| Tip | 469 E |
| Zunanji Ø D | 32,7 mm |
| Celotna dolžina L | 40 mm |
| Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |