

**ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom, ER 25, Nazivni Ø vpenjanja d: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309374 16
GTIN	2050001768476
Razred artikla	33F

Opis**Izvedba:**

Sistemski krožni tek in natančnost ponavljanj **3 µm** (3×D, maksimum = 50 mm), v kombinaciji z vpenjalno glavo FAHRION CENTRO P.

Zaščita pred korozijo: vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena s FAHRION Protect, tudi funkcionalne površine.

Prednosti:

Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

Primerno za:

Precizna glava za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.

Napotek:

- **Optimalen krožni tek le v kombinaciji z vpenjalno glavo CENTRO P.**
- **Območje vpenjanja h10 (le nazivna mera).**

S **tesnilom** za notranje hlajenje (do 60 barov). **Podobno** ISO 15488-A.

Tehnični opis

Nazivni Ø vpenjanja d	16 mm
Trn za rezkarje	ER 25
Standard	ISO 15488-A

Natančnost krožnega teka	≤ 2 μm
Tip	429 E
Zunanji Ø D	25,7 mm
Celotna dolžina L	34 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava