

**LED žepne svetilke v obliki pisala z baterijami, Tip: CRI-PEN****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	081461 CRI-PEN
GTIN	4062406056896
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

LED žepna svetilka s fokusirno glavo svetilke, zaponko za žep in pritisnim gumbom. LED z realno svetlobo z **visoko vrednostjo CRI** (> 95) za prepoznavanje barvnih uskladitev.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. 2 × AAA-baterija.

Tehnični opis

Vrsta IP-zaščite	IP 54
Sijalke	LED-modul
Cona ATEX	brez
Čas obratovanja	2 h
Število vključenih baterij	2

Tip baterij	Micro, AAA
Svetlobni tok	100 lm
Masa	60 g
Funkcija žepne svetilke	Fokus
Vrednost CRI	95
Celotna dolžina	135 mm
Celotna širina	17 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka	Žepna svetilka

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081551 LR3
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081554 LR3
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081552 LR3
Li-kovinske baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081559 LR3
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081561 LR3
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081553 LR3