



## ER-vpenjalna stročnica HP, ER 32, Nazivni Ø vpenjanja d: 19mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	309376 19
GTIN	2050001768278
Razred artikla	39Y

### Opis

#### Izvedba:

**Sistemski krožni tek** in natančnost ponavljanj **3 µm** (3×D, maksimum = 50 mm), v kombinaciji z vpenjalno glavo FAHRION CENTRO P.

**Zaščita pred korozijo:** vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena s FAHRION Protect, tudi funkcionalne površine.

#### Prednosti:

Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

#### Primerno za:

Precizna glava za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.

#### Napotek:

- **Optimalen krožni tek le v kombinaciji z vpenjalno glavo CENTRO P.**
- **Območje vpenjanja h10 (le nazivna mera).**

### Tehnični opis

Nazivni Ø vpenjanja d	19 mm
Trn za rezkarje	ER 32
Standard	ISO 15488-B
Natančnost krožnega teka	≤ 2 µm

Tip	470 E
Zunanji Ø D	33 mm
Celotna dolžina L	40 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava