

**FAHRION®**  
FAHRENDEN PRESSION**ER-vpenjalna stročnica HP, ER 32, Nazivni Ø vpenjanja d: 10mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 309376 10     |
| GTIN                  | 2050001766557 |
| Razred artikla        | 39Y           |

**Opis****Izvedba:**

**Sistemski krožni tek** in natančnost ponavljanj **3 µm** (3×D, maksimum = 50 mm), v kombinaciji z vpenjalno glavo FAHRION CENTRO P.

**Zaščita pred korozijo:** vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena s FAHRION Protect, tudi funkcionalne površine.

**Prednosti:**

Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

**Primerno za:**

Precizna glava za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.

**Napotek:**

- **Optimalen krožni tek le v kombinaciji z vpenjalno glavo CENTRO P.**
- **Območje vpenjanja h10 (le nazivna mera).**

**Tehnični opis**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Nazivni Ø vpenjanja d    | 10 mm       |
| Trn za rezkarje          | ER 32       |
| Standard                 | ISO 15488-B |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 2 µm      |

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Tip               | 470 E           |
| Zunanji Ø D       | 33 mm           |
| Celotna dolžina L | 40 mm           |
| Vrsta izdelka     | Vpenjalna glava |