

FAHRION®
FAHRENDEN PROTECTUM**ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami, ER 32, Nazivni Ø vpenjanja d: 7mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 309418 7 |
| GTIN | 2050001765994 |
| Razred artikla | 39Y |

Opis**Izvedba:**

Z notranjim 4-kotnikom za pozitivno vpenjanje navojnega svedra.

S tesnilnim čepom za notranje hlajenje (do 60 barov) in brizgalnimi šobami.

Zaščita proti koroziji FAHRION®:

- **vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena, tudi funkcionalne površine.**
- **Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.**

Primerno za:

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice, vpenjalne stročnice FAHRION tudi za precizno glavo za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.

Napotek:

Vpenjalne stročnice FAHRION® podobne ISO 15488-A.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------|-------------|
| Nazivni Ø vpenjanja d | 7 mm |
| Trn za rezkarje | ER 32 |
| Standard | ISO 15488-A |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 10 µm |

| | |
|-------------------|-----------------|
| Tip | 4537 E |
| Zunanji Ø D | 32,7 mm |
| Celotna dolžina L | 40 mm |
| Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |