

**FAHRION®**  
FAHRENDEN PROTECT

## Garnitura ER-vpenjalnih stročnic HP (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 470 E, ER 32



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	309396
GTIN	2050001768766
Razred artikla	39Y

### Opis

#### Izvedba:

**Sistemski krožni tek** in natančnost ponavljanj **3 µm** (3×D, maksimum = 50 mm), v kombinaciji z vpenjalno glavo FAHRION CENTRO P.

**Zaščita pred korozijo:** vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena s FAHRION Protect, tudi funkcionalne površine.

#### Prednosti:

Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

#### Primerno za :

Precizna glava za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.

#### Napotek:

- **Optimalen krožni tek le v kombinaciji z vpenjalno glavo CENTRO P.**
- **Območje vpenjanja h10 (le nazivna mera).**

Natančnost krožnega teka: ≤ 2 µm

### Tehnični opis

Trn za rezkarje	ER 32
Standard	ISO 15488-B

Natančnost krožnega teka

 $\leq 2 \mu\text{m}$ 

Vrsta izdelka

Vpenjalna glava