

**FAHRION®**  
FAHRENDEN PROTECTUM**ER-vpenjalna stročnica HP, ER 40, Nazivni Ø vpenjanja d: 13mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309379 13
GTIN	2050001766250
Razred artikla	39Y

**Opis****Izvedba:**

**Sistemski krožni tek** in natančnost ponavljanj **3 µm** (3×D, maksimum = 50 mm), v kombinaciji z vpenjalno glavo FAHRION CENTRO P.

**Zaščita pred korozijo:** vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena s FAHRION Protect, tudi funkcionalne površine.

**Prednosti:**

Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

**Primerno za:**

Precizna glava za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.

**Napotek:**

- **Optimalen krožni tek le v kombinaciji z vpenjalno glavo CENTRO P.**
- **Območje vpenjanja h10 (le nazivna mera).**

**Tehnični opis**

Nazivni Ø vpenjanja d	13 mm
Trn za rezkarje	ER 40
Standard	ISO 15488-B
Natančnost krožnega teka	≤ 2 µm

Tip	472 E
Zunanji Ø D	41 mm
Celotna dolžina L	46 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava