

**FAHRION®**  
FAHRION® PROTECT

## ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom in brizgalnimi šobami, ER 32, Nazivni Ø vpenjanja d: 6mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	309378 6
GTIN	2050001767615
Razred artikla	33F

### Opis

#### Izvedba:

**Sistemski krožni tek** in natančnost ponavljanj **3 µm** (3×D, maksimum = 50 mm), v kombinaciji z vpenjalno glavo FAHRION CENTRO P.

**Zaščita pred korozijo:** vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena s FAHRION Protect, tudi funkcionalne površine.

#### Prednosti:

Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

#### Primerno za:

Precizna glava za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.

#### Napotek:

- **Optimalen krožni tek le v kombinaciji z vpenjalno glavo CENTRO P.**
- **Območje vpenjanja h10 (le nazivna mera).**

S **tesnilom** za notranje hlajenje (do 60 barov) in **brizgalnimi šobami**. **Podobno** ISO 15488-A.

### Tehnični opis

Nazivni Ø vpenjanja d	6 mm
Trn za rezkarje	ER 32
Standard	ISO 15488-A

Natančnost krožnega teka	≤ 2 μm
Tip	469 E
Zunanji Ø D	32,7 mm
Celotna dolžina L	40 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava